

Sütőolaj-ellenőrző

testo 270 BT – biztosítsa a sütőolaj minőségét, és takarítson meg költségeket


Az olaj minőségének objektív, gyors és megbízható helyszíni meghatározása, zökkenőmentes dokumentációval a testo Smart alkalmazás segítségével

A mérések alkalmazással vagy anélkül is elvégezhetők. Az alkalmazás sütőolaj-mérési programja támogatja Önt a mérés során, és hibátlan, digitális dokumentációt biztosít

A mérést közvetlenül a forró olajban is el lehet végezni

A mérési adatok követése: CSV adatexportálás vagy professzionális jelentések PDF formátumban (aláírás és megjegyzés funkcióval együtt) a szabályozások követelményeinek való megfelelés és a belső minőségellenőrzés érdekében

Független helyszíni kalibrálás a referenciaolaj segítségével, a testo Smart alkalmazással*



testo Smart alkalmazás díjmentesen letölthető



Az új testo 270 BT sütőolaj-ellenőrző a testo Smart alkalmazással fennálló kapcsolatának köszönhetően a sütőolaj minőségének még egyszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb felügyeletét teszi lehetővé. Ezen új verzióval még inkább szemmel tarthatja a sütőolajának TPM értékeit, valamint az összes releváns adatot megjelenítheti és elemezheti közvetlenül a mobilkészletén.

A testo 270 BT megbízhatóan méri a teljes poláris anyagmennyiséget, („Total Polar Materials”, TPM) a sütőolajban, és azt százalékos értéként jelzi ki. Az új alkalmazáscsatlakozásnak köszönhetően zökkenőmentesen továbbíthatja mérési eredményeit az okostelefonjára vagy táblagépére a hibátlan digitális dokumentáció biztosítása érdekében. Kapjon azonnali riasztásokat és javaslatokat a TPM-mérések alapján a sütőolaja minőségének optimalizálása érdekében. A kijelző színes világítása* egyértelműen jelzi az olaj állapotát: A zöld egészséges TPM tartalmat jelöl,

a narancssárga kritikus értéket, a piros pedig a határértékek túllépését. Határozzon meg egyéni TPM határértékeket, és biztosítsa a műszer fontos konfigurációit PIN-kóddal a véletlen módosítások megakadályozásához.

A testo 270 BT a jól bevált funkcióit is megtartotta: A forró sütőolajtól védelmet nyújtó ergonomikus kialakítást, a robusztus kivitelezést, a folyó víz alatti egyszerű tisztítást (IP65 védelmi osztály), valamint az önkalibráció lehetőségét*. Optimalizálja sütési folyamatait az új testo 270 BT segítségével, és tegye még könnyebbé termékei kimagasló minőségének felügyeletét és fenntartását, az olajfogyasztás csökkentése mellett.

Műszaki adatok/kiegészítők

testo 270 BT

testo 270 BT sütőolaj-ellenőrző Bluetooth funkcióval tokban, referenciaolajjal, rövid utasításokkal, teljes útmutatóval és oktatólappal, valamint gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0563 2770




A testo Smart alkalmazás

- **HATÉKONY:** Az összes mérési eredmény gyors, hibátlan és teljes körű dokumentációja
- **MEGBÍZHATÓ:** A mért értékek tárolása pontos követhetőséggel meghatározott időtartamon keresztül, illetve professzionális jelentések pdf formátumban
- **FELHASZNÁLÓBARÁT:** Intuitív és egyszerű kezelés, kevésbé tapasztalt személyzet számára is



Töltse le most a testo Smart alkalmazást, és használja annak minden előnyét!




Szett	Rend. sz.:
Sütőolaj-hőmérséklet szett BT	0563 0102



Érzékelő típusa **Testo kapacitív sütőolaj-érzékelő (%TPM); PTC (°C)**

Méréstartomány	0,0 ... 40,0 %TPM +40 ... +200 °C
Pontosság ±1 digit	± 2%TPM (+40 ... +190 °C)* ±1,5 °C *(Jellemzően a Testo belső referenciái alapján 25 °C környezeti hőmérsékleten)
Oldat	0,1 %TPM 0,1 °C

Általános műszaki adatok

Mobilalkalmazás (Android/iOS)	A testo Smart alkalmazással vagy anélkül is használható
Megfelelőség	HACCP, NSF
Sütőolaj üzemi hőmérséklet	+40 ... +200 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +60 °C
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50 °C
Méret	50 x 170 x 300 mm
Súly	255 g
Kijelzés	LCD, 2 soros, háttérvilágítás (zöld/narancs/piros)*, opcionális: testo Smart alkalmazás
Elem típus	2 db AAA elem
Akkumulátor élettartam	Bluetooth kikapcsolva: kb. 25 óra folyamatos használat (mintegy 500 mérésnek felel meg) Bluetooth bekapcsolva: kb. 20 óra folyamatos használat (mintegy 400 mérésnek felel meg)
Műszerház anyaga	ABS / ABS-PC üvegszál: 10 %
Beállási idő	Kb. 30 mp
Védelmi osztály	IP65
Kalibrálhatóság	Referenciaolajjal helyszíni kalibrálás is lehetséges ISO kalibráció a TIS által
Riasztási funkciók	Szabadon beállítható felső és alsó TPM határérték (kádakra vonatkozó határértékek mérésével együtt), vizuális riasztás 3 színű háttérvilágítással (zöld, narancs/piros), az értékek és világítás villognak a kijelzőn a mérés befejezéséig (Auto Hold)

*A kiegészítő funkciók az alkalmazás regisztrációja után érhetők el
Rend. sz.:

Mérőműszer tartozékok	Rend. sz.:
Műszertáska a testo 270 BT-hez	0516 7302
Referenciaolaj a testo 270 BT sütőolaj-ellenőrző kalibrálásához és beállításához (1 x 100 ml)	0554 2650
ISO elemzés kalibrációs bizonylat, kalibrációs pontok: kb. 3%TPM és kb. 24%TPM +50 °C-on	0520 0028